


Distributeurs montage panneau

Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4



INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

- Microdistributeurs à poussoir NF et NO
NC and NO poppet microvalves
- Installation dans toutes les positions
Installation in any position
- Raccordement M5 ou raccords instantanés pour tube Ø4
M5 threaded ports or push-in fittings for Ø4 tube
- Faible effort d'actionnement
Low actuating force
- Version avec adaptateur (perçage Ø22) pour montage en panneau
Version with adaptor for panel mounting (with Ø22 hole)
- Boutons de commande page 30-31
Actuator adaptor p 30-31
- Versions spéciales sur demande
Special versions on request

Matériaux

Corps : Aluminium anodisé
Ressort : INOX
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58

Materials

Body : Aluminium 11S
Spring : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58

Diamètre nominal <i>Nominal orifice</i>	2.5 mm
Débit nominal à 6 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar</i>	100 NL/min
Température de travail <i>Temperature range</i>	max +60°C
Pression de travail <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Force <i>Actuating force</i>	6 N
Fluide <i>Fluid</i>	air filtré 50µ avec ou sans lubrification 50µ filtered lubricated or non lubricated air

Distributeurs montage panneau


Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4

304 MB

Microdistributeur 3/2 NF montage en panneau pour boutons de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement arrière)

3/2 NC push-in fittings for Ø4 tube (ports on the bottom) - actuator adaptor for panel mounting

Version Atex 2GD T6 : 304MB.ATEX





314 MB

Microdistributeur 3/2 NO montage en panneau pour boutons de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement arrière)

3/2 NO push-in fittings for Ø4 tube (ports on the bottom) - actuator adaptor for panel mounting

Version Atex 2GD T6 : 314MB.ATEX




204 MB

Microdistributeur 2/2 NF montage en panneau pour boutons de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement arrière)

2/2 NC push-in fittings for Ø4 tube (ports on the bottom) actuator adaptor for panel mounting

Version Atex 2GD T6 : 204MB.ATEX




304 MB UL

Microdistributeur 3/2 NF montage en panneau pour bouton de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement latéral)

3/2 NC push-in fittings for Ø4 tube

Version Atex 2GD T6 : 304MBUL.ATEX





314 MB UL

Microdistributeur 3/2 NO montage en panneau pour bouton de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement latéral)

3/2 NO push-in fittings for Ø4 tube

Version Atex 2GD T6 : 314MBUL.ATEX




204 MB UL

Microdistributeur 2/2 NF montage en panneau pour bouton de commande raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement latéral)

2/2 NC push-in fittings for Ø4 tube

Version Atex 2GD T6 : 204MBUL.ATEX




Distributeurs montage panneau

Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4

305 MB

Microdistributeur 3/2 NF montage en panneau
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
actuator adaptor for panel mounting



Version Atex 2GD T6 : 305MB.ATEX



315 MB

Microdistributeur 3/2 NO montage en panneau
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom)
actuator adaptor for panel mounting


Version Atex 2GD T6 : 315MB.ATEX



205 MB

Microdistributeur 2/2 NF montage en panneau
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
actuator adaptor for panel mounting


Version Atex 2GD T6 : 205MB.ATEX



305 MB UL

Microdistributeur 3/2 NF montage en panneau
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement latéral)
3/2 NC M5 threaded ports (on the side)
actuator adaptor for panel mounting



Version Atex 2GD T6 : 305MBUL.ATEX



315 MB UL

Microdistributeur 3/2 NO montage en panneau
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement latéral)
3/2 NO M5 threaded ports (on the side)
actuator adaptor for panel mounting


Version Atex 2GD T6 : 315MBUL.ATEX



205 MB UL

Microdistributeur 2/2 NF montage en panneaux
pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement latéral)
2/2 NC M5 threaded ports (on the side)
actuator adaptor for panel mounting

Version Atex 2GD T6 : 205MBUL.ATEX



Distributeurs montage panneau



Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4

504 MB

Microdistributeur 5/2 monostable
montage en panneau pour boutons de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement arrière)

*5/2 push-in fittings for Ø4 tube
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 504MB.ATEX




2.304 MB

Centre ouvert
Open center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour boutons de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement arrière)

*5/3 push-in fittings for Ø4 tube
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.304MB.ATEX




2.314 MB

Centre en pression
Pressurized center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour boutons de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement arrière)

*5/3 push-in fittings for Ø4 tube
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.314MB.ATEX




505 MB

Microdistributeur 5/2 monostable montage
en panneau pour boutons de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)

*5/2 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 505MB.ATEX




2.305 MB

Centre ouvert
Open center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)

*5/3 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.305MB.ATEX




2.315 MB

Centre en pression
Pressurized center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccordement M5 (raccordement arrière)

*5/3 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.315MB.ATEX



Distributeurs montage panneau


Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4

504 MB UL

Microdistributeur 5/2 monostable
montage en panneau pour bouton de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement latéral)

*5/2 push-in fittings for Ø4 tube
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 504MBUL.ATEX





2.304 MB UL

Centre ouvert
Open center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement latéral)

*5/3 push-in fittings for Ø4 tube
(ports on the side) actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.304MBUL.ATEX




2.314 MB UL

Centre en pression
Pressurized center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccords instantanés pour tube Ø4
(raccordement latéral)

*5/3 push-in fittings for Ø4 tube
(ports on the side) actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.314MBUL.ATEX




505 MB UL

Microdistributeur 5/2 monostable
montage en panneau pour bouton de commande
raccordement M5
(raccordement latéral)

*5/2 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 505MBUL.ATEX





2.305 MB UL

Centre ouvert
Open center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccordement M5
(raccordement latéral)

*5/3 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.305MBUL.ATEX



2.315 MB UL

Centre en pression
Pressurized center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
raccordement M5
(raccordement latéral)

*5/3 M5 threaded ports
actuator adaptor for panel mounting*

Version Atex 2GD T6 : 2.315MBUL.ATEX





Distributeurs montage panneau

Raccordement M5 ou raccord pour tube Ø4

504 MB CU

Microdistributeur 5/2 monostable
montage en panneau pour bouton de commande
corps monobloc
raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement latéral)
*5/2 single valve body - push-in fittings for Ø4 tube
(ports on the side) actuator adaptor for panel mounting*

Version ATEX 2GD T6 : 504MBCU.ATEX



2.304 MB CU

Centre ouvert
Open center

Microdistributeur 5/3
montage en panneau pour bouton de commande
corps monobloc
raccords instantanés pour tube Ø4 (raccordement latéral)
*5/3 Open Center single valve body - push-in fittings for Ø4 tube
(ports on the side) actuator adaptor for panel mounting*

Version ATEX 2GD T6 : 2.304MBCU.ATEX

